

Diversey



Technologie de désinfection MoonBeam™ 3

Système de désinfection ciblée sur demande

MoonBeam™3 offre une puissante lumière UV-C pour offrir une rapide désinfection à large zone sur demande des surfaces souvent touchées en aussi peu que 3 minutes.

Caractéristiques et avantages

- Trois têtes à articulation ajustable, chacune émettant un grand faisceau de puissants rayons UVC Opérations économiques : frais d'exploitation réduits et entretien minimal
- Unité de base : les embouts de verrouillage permettent le mouvement et le positionnement faciles dans n'importe quel lieu. Les têtes à UVC se déplient pour être mises en place en quelques secondes
- Boîtier à distance : gère les opérations et agit à titre de capteur durant la désinfection afin d'assurer la sécurité des activités. Le boîtier permet également de protéger les ampoules et de transporter l'appareil d'une pièce à l'autre en toute commodité. Également offert, un détecteur de mouvement optionnel avec multiples points d'accès
- Assurance additionnelle - offre une désinfection additionnelle pour les surfaces peu nettoyées
- La solution idéale pour les surfaces fréquemment touchées et difficiles à nettoyer, ainsi que pour le matériel difficile à essuyer de formes diverses. Désinfection sans vapeurs et produits chimiques

Applications

- Convient à la désinfection d'une pièce entière ou ciblée des surfaces et équipement souvent touchés, incluant : lit du patient, salles de bain, luminaires, stations de travail sur roues (WOW), etc.





Technologie de désinfection MoonBeam™3

Système de désinfection ciblée sur demande

Caractéristiques techniques

Description	Technologie de désinfection MoonBeam™3
Portée de la hauteur verticale UV-C	Hauteur de 15 cm (6 po) à 210 cm (84 po)
Durée du cycle en secondes	90, 180, 300, 600
Poids de l'appareil	39 livres (17 kg) complet 27 livres (13 kg) unité de base
Impact environnemental	Lampes UVC à haute intensité sans émission d'ozone
Taille de l'appareil	38 cm x 112 cm (15 po x 44 po)
Émissions sonores	Négligeables
Alimentation	100-120 V~, 3,2 A, 50/60 Hz 200-240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Pièces de rechange (offertes par Plan B, Inc.)

Code du produit	Description
SP-00695	Boîtier à distance MoonBeam™3
SP-00696	Réflecteur MoonBeam™3 UV-C
SP-00697	Embout MoonBeam™3 UV-C
SP-00700	Fusible MoonBeam™3
SP-00720	Cordon de câble MoonBeam™3, Amérique du Nord
SP-00701	Emballage MoonBeam™3

Composantes de l'appareil MoonBeam™3

Code du produit	Description	Détails :
MOONBEAM3	Appareil de désinfection UVC MoonBeam™3	MoonBeam™3 a été conçu pour la désinfection rapide et sur demande des surfaces fréquemment touchées dans les zones pour patients 
MOON3-SENTRY	Technologie MoonBeam™3 Sentry Assist	Un capteur de mouvement 360 degrés à distance met fin au cycle MoonBeam™3 si un mouvement humain est détecté dans la zone de désinfection 
MOON3-UVCBULBS	Ensemble d'ampoules MoonBeam™3 (3 ampoules)	3 ampoules UVC de rechange pour le MoonBeam™3 

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

Informez-vous au sujet de nos garanties de retour à l'usine, offertes pour une durée allant jusqu'à 5 ans. Ou communiquez avec votre représentant des ventes Diversey.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90612 fr (19/101)