



Diversey

Technologie de désinfection MoonBeam™ 3

Système de désinfection à base de rayons UV-C à la demande

MoonBeamMC 3 délivre une lumière UV-C puissante pour une désinfection rapide et à la demande de grandes surfaces fréquemment touchées en seulement 3 minutes.

RAPIDE. EFFICACE. PORTABLE. ABORDABLE.

Caractéristiques et avantages

- Trois têtes articulées réglables individuellement, générant chacune un large spectre de lumière UV-C intense. Fonctionnement économique — faible coût d'exploitation et entretien minimal. Ce produit est efficace aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales.
- Unité de base : les embouts de verrouillage permettent le mouvement et le positionnement faciles dans n'importe quel lieu. Les têtes à UVC se déplient pour être mises en place en quelques secondes
- Boîtier à distance : gère les opérations et agit à titre de capteur durant la désinfection afin d'assurer la sécurité des activités. Le boîtier permet également de protéger les ampoules et de transporter l'appareil d'une pièce à l'autre en toute commodité. Également offert, un détecteur de mouvement optionnel avec multiples points d'accès
- Assurance additionnelle - offre une désinfection additionnelle pour les surfaces peu nettoyées
- La solution idéale pour les surfaces fréquemment touchées et difficiles à nettoyer, ainsi que pour le matériel difficile à essuyer de formes diverses. Désinfection sans vapeurs et produits chimiques

Applications

- Convient à la désinfection d'une pièce entière ou ciblée des surfaces et équipement souvent touchés, incluant : lit du patient, salles de bain, luminaires, stations de travail sur roues (WOW), etc.





Technologie de désinfection MoonBeam™3

Système de désinfection à base de rayons UV-C à la demande

Caractéristiques techniques

Description	Technologie de désinfection MoonBeam™3
Portée de la hauteur verticale UV-C	Hauteur de 15 cm (6 po) à 210 cm (84 po)
Durée du cycle en secondes	90, 180, 300, 600
Poids de l'appareil	39 livres (17 kg) complet 27 livres (13 kg) unité de base
Impact environnemental	Lampes UVC à haute intensité sans émission d'ozone
Taille de l'appareil	38 cm x 112 cm (15 po x 44 po)
Émissions sonores	Négligeables
Alimentation	100-120 V~, 3,2 A, 50/60 Hz 200-240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Pièces de rechange (offertes par Plan B, Inc.)

Code du produit	Description
SP-00695	Boîtier à distance MoonBeam™3
SP-00696	Réflecteur MoonBeam™3 UV-C
SP-00697	Embout MoonBeam™3 UV-C
SP-00700	Fusible MoonBeam™3
SP-00720	Cordon de câble MoonBeam™3, Amérique du Nord
SP-00701	Emballage MoonBeam™3

Composantes de l'appareil MoonBeam™3

Code du produit	Description	Détails :
MOONBEAM3	Appareil de désinfection UVC MoonBeam™3	MoonBeam™3 a été conçu pour la désinfection rapide et sur demande des surfaces fréquemment touchées dans les zones pour patients 
MOON3-SENTRY	Technologie MoonBeam™3 Sentry Assist	Un capteur de mouvement 360 degrés à distance met fin au cycle MoonBeam™3 si un mouvement humain est détecté dans la zone de désinfection 
MOON3-UVCBULBS	Ensemble d'ampoules MoonBeam™3 (3 ampoules)	3 ampoules UVC de rechange pour le MoonBeam™3 

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

Informez-vous au sujet de nos garanties de retour à l'usine, offertes pour une durée allant jusqu'à 5 ans. Ou communiquez avec votre représentant des ventes Diversey.

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90612 fr (19/273)