

PACKOUT

bright starts™

対象年齢: 0か月以上

The original easy-grasp

O-Link™ オーリンク

Easy Grasp Toy

Oball™ Technology

手指を動かそう

オーボールをつなげよう!

おでかけに

BPA Free

bright starts™ やわらかいトイストラップ。オーボールを取り付けて、出かけよう!

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないよう注意してください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 小さな部品が取れてしまった場合、速やかに処分してください。

〈取扱上の注意〉

- ご使用前およびお手入れは、中性洗剤をうすめた水または清潔な水で絞った布で拭き自然乾燥させてください。漂白剤、アンモニア、アルコールを含むクリーナーは製品にダメージを与える場合がありますので使用しないでください。
- 煮沸消毒はしないでください。
- 次亜塩素酸ナトリウムを含む哺乳瓶殺菌剤等を使用しないでください。
- パッケージは、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じてご参照ください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与えください。

■主な材質
ポリウレタン、ポリプロピレン

MANUFACTURED FOR **kids2™ kids2™** ©2023 KIDS2, INC. KIDS2, INC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190 • www.kids2.com/help
製造元/お問い合わせ先: **Kids2 Japan 株式会社**
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-3-5-704
TEL.03(5322)6081 www.kids2.com/contact-jp

※パッケージの写真と実際の商品は異なる場合がございます。

MADE IN CHINA

ASTM F963

UPC here 80%

PROOF OF PURCHASE - PREUVE D'ACHAT
17072 - BRIGHT STARTS - PL050223r2



zipties

<p>kids2™</p> <p>File Name: 17072_JP_PL050223r2.ai</p> <p>Brand: Bright Starts</p> <p>Category: Peg</p> <p>Product Name:</p> <p>Package Designer:</p> <p>Product Manager: .</p> <p>Engineer: Enter Name</p> <p>Languages: Languages on Package 2L</p> <p>Dimensions: 5.625"W x 4"H</p>	<p>Packaging Prints CMYK</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Cyan Magenta Yellow Black</p>					<p>FLUTE DIRECTION 坳紋方向</p>	<p>pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below i1Pro Contrast Bars.eps</p> <p>pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below.eps</p>

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度 (叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。