

54# synthetic paper (strong adhesive removable glue, stick to the curved surface)

FRONT STICKERS PLACEMENT


Sticker A



Sticker B



BACK STICKER PLACEMENT



STITCH Full Comfort™
Potty • Bacinica • Pot • Töpfchen • Nocnik • Vasino
Wc-potje • Bacio • Nočnik • おまる • 幼儿用便盆 • حوض صغير

EN • Built-in splash guard
High back to support baby
Removable bowl
Wipe surface with a damp cloth or sponge, using mild soap and clean warm water. Towel dry.

DE • Eingebauter spritzwasserschutz
Abnehmbare schale
Hoher rücken zur unterstützung des babys
Die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm unter Verwendung von milder Seife und sauberem, warmem Wasser abwischen. Mit einem Handtuch abtrocknen.

NL • Ingebouwde spatbescherming
Verwijderbaar potje
Hoog rugleuning ter ondersteuning van de baby
Veeg het oppervlak af met een vochtige doek of spons met milde zeep en schoon warm water. Afdrogen met een handdoek.

JA • スプラッシュガード内蔵
取り外し可能なポウル
赤ちゃんを支える高い背もたれ
湿らせた布またはスポンジで、中性石鹸ときれいな温水で表面を拭いてください。タオルドライ。

ZH • 内置挡尿口
可拆卸便盆
高靠背设计，为宝宝提供支撑
请用布或海绵沾温和肥皂水配合干净温水擦拭表面。用毛巾擦干。

ES • Protector contra salpicaduras integrado
Respaldo alto para sostener al bebé
Tazón removible
Limpiar la superficie con un paño húmedo o una esponja, utilizando jabón neutro y agua tibia limpia. Secar con una toalla.

PL • Wbudowana osłona przeciwrozpryskowa
Wyjmowana miska
Wysokie oparcie zapewnia wygodną pozycję
Wycierać powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, używając łagodnego mydła i czystej, ciepłej wody. Wycierać do sucha ręcznikiem.

PT • Proteção contra salpicos integrada
Taça amovível
Costas altas para apoiar o bebé
Limpar a superfície com uma esponja ou pano humedecido, usando detergente neutro e água limpa morna. Secar com toalha.

FR • Protection contre les éclaboussures intégrée
Dossier haut pour soutenir bébé
Cuvette amovible
Essuyer la surface avec chiffon ou éponge humide, du savon doux, de l'eau tiède propre. Sécher avec une serviette.

IT • Paraspruzzi incorporato
Bacinella rimovibile
Schienale alto per supportare il bambino
Pulire la superficie con un panno umido o una spugna, utilizzando sapone neutro e acqua calda pulita. Asciugare con un asciugamano.

CS • Vestavěná ochrana proti sřikající vodě
Odnímatelná mísa
Vysoké opěradlo pro podporu dítěte
Povrch otřete vlhkým hadříkem nebo houbovou a použijte jemné mýdlo a čistou teplou vodu. Osušte ručníkem.

AR • وانی رذاذ الماء المدمج
وعاء قابل للإزالة
ظهر مرتفع لدعم الطفل
يرجى مسح السطح بقطعة قماش أو إسفنجية مبللة، باستخدام صابون مرن وماء دافئ نظيف. جفف السطح باستخدام منشفة.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUE POUR **kids2! Kids II®** ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON, M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPAR PARK, BREAKSPAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUE EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA
GEMAKT IN CHINA • FABRICADO NA CHINA • VYROBENO V ČINĚ • 中国製 • 中国制造 • صنع في الصين

FPO
UPC here 100%
PROOF OF PURCHASE • PREUVE D'ACHAT
17853-047 • Bright Starts • PL081825

Sticker C



kids2!™
File Name: 17853-047_12L_PL081825
Brand: DISNEY Junior
Category: Potty
Product Name: Stitch FullComfort Potty
Package Designer: Nureen B
Product Manager: Jennifer S
Engineer: Enter Name
Languages: Languages on Package 3/12
Dimensions: see die line

Packaging Prints CMYK

	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below i1Pro Contrast Bars.eps

	pressSIGN CMYK K50 CY CHY M75 Y25 K C25 MY CHY C50 CHY M Y50 K25 CH P C75 M50 Y K75
--	---

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below.eps

	pressSIGN CMYK K50 CY CHY M75 Y25 K C25 MY CHY C50 CHY M Y50 K25 CH P C75 M50 Y K75
--	---

FLUTE DIRECTION
瓦楞方向

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (grripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计，另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时，印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度（叼口边）。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。