

# swaddleme™


by ingenuity

FIND YOUR BABY'S HEALTHY SLEEP SOLUTION  
ENCUENTRE LA SOLUCIÓN DE SUEÑO SALUDABLE PARA SU BEBÉ  
TROUVEZ LA SOLUTION POUR LE SOMMEIL SAIN DE VOTRE BÉBÉ

## POD™

### 0-2M

5-12 lbs (2.3-5.4 kg)  
Up to/Hasta/Jusqu'à :  
19.7-25.6 in (50-65 cm)  
**TOG: 1.0**




Compression-style swaddle  
Envoltura para bebé de estilo de compresión  
Couverture d'emballage de style compression

## ORIGINAL SWADDLE MANTA ENVOLVENTE ORIGINAL MODÈLE D'EMMAILOTAGE ORIGINAL

### 0-3M

7-14 lbs (3.2-6.4 kg)  
Up to/Hasta/Jusqu'à :  
19.7-25.6 in (50-65 cm)  
**TOG: 1.0**



Adjustable wrap with hook & loop closure  
Envoltura ajustable con cierre autoadherente  
Couverture ajustable avec fermeture autoagrippante

## NIGHT SACK SLEEPER SACO DE DORMIR SAC DE COUCHAGE POUR LA NUIT

### 0-3M

7-14 lbs (3.2-6.4 kg)  
Up to/Hasta/Jusqu'à :  
19.7-25.6 in (50-65 cm)  
**TOG: 1.0**



Arms-free wearable blanket  
Manta para bebé portátil con brazos libres  
Sac de nuit aux bras libres

## stage/etapa/étape



1 2 3

LEARN MORE ABOUT STAGE 1 IN OUR STAGES OF HEALTHY SLEEP

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 1ª ETAPA  
EN NUESTRAS ETAPAS DEL SUEÑO SALUDABLE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTAPE 1 CONSULTER  
« ÉTAPES POUR UN SOMMEIL SAIN »

MANUFACTURED FOR - FABRIQUÉ POUR: **kids2™ kids2™** ©2024 KIDS2, LLC www.kids2.com/help  
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305-1-800-230-8190  
IMPORTED BY - IMPORTÉ PAR:  
KIDS2 CANADA CO. 70 BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON, M6A 3B7  
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED, CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154-(02) 9894-1855  
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK #3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 +(03) 5322-6081  
KIDS2 LTD., GROUND FLOOR, SUITE 11A, BRISBANE PARK, BRISBANE SPRING HAVEN, HEATHSTAD, HP2 4TZ +44 01582 816 080  
KIDS2 EUROPE BV'S KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS +31 20 2410334  
KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. - (55) 5292-8488  
MADE IN CHINA - HECHO EN CHINA - FABRIQUÉ EN CHINE  
KIDS2 US MEXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905 A, COL. LOMAS DE  
SANTA FE, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 01219, P. R.F. - (55) 5292-8488  
From the #1 Manufacturer of Swaddles™ in Circana, Retail Tracking Service, U.S., Bedding+Swaddles, dollar sales, 12 month ending October 2023  
Par le fabricant #1 Manufactureur de Swaddles™ in Circana, Retail Tracking Service, U.S., Couvertures et langes, dollars sales, 12 mois se terminant en octobre 2023



PROOF OF PURCHASE - PRE-VERIFIÉ D'ACHAT  
52987-SwaddMe-PL102124

## swaddleme™

by ingenuity

Comfort Pack  
Paquete Confort  
Set Confort  
3-pack/paquete/paquet



Adjustable fit  
Ajuste regulable  
Ajustement réglable



Hip-healthy design  
Diseño de corte holgado en la cadera  
Conception saine pour les hanches



1.0 TOG-For rooms: 62-72°F  
1.0 TOG-Para las habitaciones: 16.7-22°C  
1.0 TOG-Pour la chambre : 16.7-22°C



## stage/etapa/étape

1 2 3

Healthy sleep starts here.™

# swaddleme™

by ingenuity

# swaddleme™

by ingenuity

soft cotton and cotton blends  
algodón suave y mezclas de algodón  
coton doux et mélange de coton



## stage/etapa/étape

1 2 3

## swaddleme™

by ingenuity

Comfort Pack  
Paquete Confort  
Set Confort  
3-pack/paquete/paquet



Adjustable fit  
Ajuste regulable  
Ajustement réglable



Hip-healthy design  
Diseño de corte holgado en la cadera  
Conception saine pour les hanches



1.0 TOG-For rooms: 62-72°F  
1.0 TOG-Para las habitaciones: 16.7-22°C  
1.0 TOG-Pour la chambre : 16.7-22°C



## stage/etapa/étape

1 2 3

Comfort Pack  
Paquete Confort  
Set confort  
3-pack/paquete/paquet





3 newborn sleep solutions  
3 soluciones para el sueño del recién nacido  
3 solutions de sommeil pour nouveau-né


**WARNING!** Do not use if the child can climb out of the cot. **WARNING!** Do not use in combination with other bedding items (e.g. cot duvet). Baby should be lightly clothed and sleep at a room temperature of 16.7-22 deg C (62-72 deg F). Baby should not feel hot to the touch.  
**CONTENTS:** 100% cotton. 7% cotton/spandex and 93% cotton. Original Swaddle: 100% cotton and 100% polyester. Night Sack: 100% cotton and 100% polyester. Please retain information for future reference. Colors and styles may vary.  
**ADVERTENCIA:** No utilizar cuando el bebé pueda salir de la cuna por sí mismo. **ADVERTENCIA:** No utilizar en combinación con otros artículos de cama (por ejemplo, edredón de cuna). El bebé debe estar ligeramente vestido y dormir a una temperatura ambiente de 16.7-22 °C (62-72 °F). El bebé no debe sentirse caliente al tacto.  
**CONTENIDO:** Emballage: 93 % Algodón, 7 % élastane/spandex et 100 % coton. Manta original d'emballage: 100 % Algodón, 100 % polyester. Sac de nuit: 100 % Algodón, 100 % polyester. Pour favor, conservez l'information pour futures références. Les couleurs et styles peuvent varier.  
**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser quand l'enfant a appris à Sortir du lit. **AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres articles de literie (par exemple, couette de lit d'enfant). Bébé ne doit pas être trop couvert et dormir à une température comprise entre 16.7-22 deg C (62-72 deg F). Au toucher, bébé ne doit pas avoir semblé avoir trop chaud.  
**CONTENU:** Sac d'emballage: 93 % coton, 7 % élasthane (spandex) sauf pour la décoration. Couverture d'emballage originale: 100 % coton sauf pour la décoration. Sac de nuit: 100 % coton sauf pour la décoration. Conservez ces informations pour pouvoir les consulter ultérieurement. Les couleurs et les modèles peuvent varier.

**Pod/POD - Night Sack Sleeper/Saco de Dormir/Sac de couchage pour la nuit**  
**EN CARE INSTRUCTIONS:** Wash before first use. Machine wash cold, gentle cycle with like colors. Use non-chlorine bleach only if needed. Tumble dry, low heat or line dry. Do not iron. Do not dry clean.  
**ES INSTRUCCIONES DE CUIDADO:** Lavar antes del primer uso. Con los tres posturas antes de lavar. Lavar a máquina en frío, ciclo delicado con colores similares. Utilizar lejía sin cloro solo si es necesario. Secar en secadora a baja temperatura o al aire libre. No planchar. No limpiar en seco.  
**FR INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:** Laver avant la première utilisation. Laver en machine à froid, cycle délicat, avec des couleurs similaires. Utiliser de la lessive sans chlore uniquement si nécessaire. Sécher par calottage, à basse température ou en ligne. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.  
**Original Swaddle/Manta Envlovente Original/Modèle d'emmailotage original**  
**EN CARE INSTRUCTIONS:** Wash before first use. Close the three tabs before washing. Machine wash cold, gentle cycle with like colors. Use non-chlorine bleach only if needed. Tumble dry, low heat or line dry. Do not iron. Do not dry clean.  
**ES INSTRUCCIONES DE CUIDADO:** Lavar antes del primer uso. Cerrar los tres posturas antes de lavar. Lavar a máquina en frío, ciclo delicado con colores similares. Utilizar lejía sin cloro solo si es necesario. Secar en secadora a baja temperatura o al aire libre. No planchar. No limpiar en seco.  
**FR INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:** Laver avant la première utilisation et fermer les trois languettes avant le lavage. Laver en machine à froid, cycle délicat, avec des couleurs similaires. Utiliser de la lessive sans chlore uniquement si nécessaire. Sécher par calottage, à basse température ou en ligne. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

**kids2™**  
File Name: 52987\_Hebei\_3L\_PL102124.ai  
Brand: SwaddleMe  
Category: Swaddle  
Product Name: Comfort Pack™  
Package Designer: alisa  
Product Manager:  
Engineer:  
Languages: Languages on Package 3L  
Dimensions: 8 3/4W x 8 7/8 x 2D (INCH)



pressSIGN CMYK 1 Spot\_Colourbar\_ISO 12647-2 Coated White Backing v6\_labels\_below i1Pro Contrast Bars.eps



pressSIGN CMYK 1 Spot\_Colourbar\_ISO 12647-2 Coated White Backing v6\_labels\_below.eps



There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带，一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计，另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时，印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度（叼口边）。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。