



# MINNIE MOUSE POP 'N SIT™

Portable Booster Seat • Asiento Elevador Portátil  
Siège Réhausseur Portable • Tragbare Sitzserhöhung  
Przenośne Siedzisko Podwyższające • Rialzo per Sedia Portatile  
Draagbaar Boosterzithje



- EN 1. Indoor and outdoor use
- 2. Grows from baby to toddler
- 3. Attaches to adult chair (straps included)
- 4. Foldable design with carrying bag
- 5. Machine washable seat pad
- 6. Dishwasher safe & BPA free tray
- 7. 3-point safety harness
- 8. Storage pocket for little essentials
- ES 1. Para uso en interiores y exteriores
- 2. Crece desde bebé hasta niño pequeño
- 3. Se fija a la silla de adulto (correas incluidas)
- 4. Diseño plegable con bolsa de transporte
- 5. La almohadilla del asiento puede lavarse en la lavadora
- 6. Bandeja apta para lavavajillas y no contiene BPA
- 7. Arnés de seguridad de 3 puntos
- 8. Billetero para guardar objetos necesarios
- FR 1. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- 2. Siège évolutif pour petits et grands
- 3. Se fixe sur une chaise d'adulte (ceintures incluses)
- 4. Conception pliable avec sac de transport
- 5. Coussin du siège lavable en machine
- 6. Tablette passante au lave-vaisselle, sans BPA
- 7. Harnais de sécurité à 3 points
- 8. Poche rangement nécessaire
- DE 1. Zur Nutzung Innen & draußen
- 2. Wächst vom Baby bis zum Kleinkind
- 3. Zur Befestigung am Stuhl für Erwachsene (Gurte inklusive)
- 4. Zusammenklappbares Design mit Tragetasche
- 5. Maschinenwaschbares Sitzpolster
- 6. Spülmaschinenfest & BPA-freies Tablett
- 7. 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- 8. Aufbewahrungstasche für wichtige Kleinigkeiten
- PL 1. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- 2. Rośnie wraz z dzieckiem od wieku niemowlęcego do przedszkolnego
- 3. Mocowanie do krzesła dla dorosłych (paszki w zestawie)
- 4. Składana konstrukcja z torbą do przenoszenia
- 5. Podkładka na siedzenie, którą można prać w pralce
- 6. Taca przeznaczona do mycia w zmywarce i wolna od BPA
- 7. 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
- 8. Kieszonka do przechowywania drobiazgów
- IT 1. Uso all'interno o all'esterno
- 2. Cresce con i bimbi, dal più piccolo al più grande
- 3. Si fissa alle sedie per adulti (cinghie incluse)
- 4. Design piegabile con borsa per il trasporto
- 5. Imbottitura del seggiolino lavabile in lavatrice
- 6. Lavabile in lavastoviglie e vassoio privo di BPA
- 7. Cintura di sicurezza a 3 punti
- 8. Tasca per riporre i piccoli oggetti essenziali
- NL 1. Voor binnen en buiten
- 2. Groeit met je kleintje mee, van baby tot peuter
- 3. Te bevestigen aan stoel voor volwassenen (riempjes inbegrepen)
- 4. Opvouwbaar met draagtas
- 5. Machinewasbaar zitkussen
- 6. Vaatwasserbestendig en BPA-vrij tafeltje
- 7. 3-punts veiligheidsgordje
- 8. Opbergtasje voor kleine essentials

brightstarts.com | Disney | MINNIE



# MINNIE MOUSE POP 'N SIT™

Portable Booster Seat  
Asiento Elevador Portátil  
Siège Réhausseur Portable

Indoor/  
Outdoor use  
Para uso en interiores  
y exteriores  
Usage en extérieur  
ou intérieur



Floor seat  
Asiento de suelo  
Siège bas



Feeding seat with  
removable tray  
Asiento para comer con  
bandeja desmontable  
Siège pour les repas avec  
tablette amovible



brightstarts.com



# MINNIE MOUSE POP 'N SIT™

Portable Booster Seat  
Asiento Elevador Portátil  
Siège Réhausseur Portable

Indoor/  
Outdoor use  
Para uso en interiores  
y exteriores  
Usage en extérieur  
ou intérieur



bright starts



# MINNIE MOUSE POP 'N SIT™

Portable Booster Seat  
Asiento Elevador Portátil  
Siège Réhausseur Portable

Indoor/  
Outdoor use  
Para uso en interiores  
y exteriores  
Usage en extérieur  
ou intérieur



Floor seat  
Asiento de suelo  
Siège bas



Toddler booster  
Asiento elevado para niños  
Réhausseur pour tout-petits



33 lbs. / 15 kg. | brightstarts.com



# MINNIE MOUSE POP 'N SIT™

Portable Booster Seat  
Asiento Elevador Portátil  
Siège Réhausseur Portable

Indoor/  
Outdoor use  
Para uso en interiores  
y exteriores  
Usage en extérieur  
ou intérieur



Floor seat  
Asiento de suelo  
Siège bas



Includes carry bag  
with strap  
Incluye bolsa de  
transporte con correa  
Sac de transport avec  
sangle inclus



brightstarts.com

**EN WARNING** Please read before use or death. Do not use in motor vehicles. This product is intended only for children who can sit unaided (approximately 36 months of age and up to 36 months or a maximum weight of 33 lbs/15 kg, whichever comes first). Adult assembly required. Follow all packaging and labeling before giving product to child. Read this package and instruction sheet for future reference. It contains important information for single family use only. An ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Please see this package for updates to this product's intended use.

**ES ADVERTENCIA** Este producto es para niños que pueden sentarse sin ayuda (aproximadamente a los 36 meses de edad y hasta de 36 meses de edad o un peso máximo de 15 kg (33 lb), lo que ocurra primero). Se requiere el montaje por parte de un adulto. Por favor, lea el manual de empaque y los círculos de seguridad antes de dar el producto a un niño. Contiene una hoja de instrucciones y la información para referencia futura. Contiene información importante. Solo para uso de una sola familia. Estamos constantemente mejorando y actualizando nuestros productos. Lea los mensajes de este empaque para obtener información sobre las actualizaciones de este producto.

**FR AVERTISSEMENT** Enter tout usage de bébés sans aide. Ce produit est destiné uniquement pour les enfants qui peuvent s'asseoir seuls (environ 36 mois ou un poids maximum de 15 kg (33 lb), ce qui arrive en premier). Le montage doit être effectué par un adulte. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et toutes les informations avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez consulter cet emballage et la notice afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Seul un usage familial autorisé. Nous sommes en permanence en train d'améliorer et d'actualiser nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent varier d'une édition à l'autre.

**DE WARNUNG** Bitte lesen Sie dieses Verbotsschilder oder Tod. Nicht in Kraftfahrzeugen verwenden. Dieses Produkt ist nur für Kinder geeignet, die ohne Unterstützung sitzen können (etwa ab dem 36. Monat) und bis zu 33 Pfund (15 Kilogramm) oder dem Alter von 36 Monaten, je nachdem, was zuerst eintrifft. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsblätter vor dem Gebrauch des Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen. Es enthält wichtige Informationen. Nur für den Gebrauch innerhalb einer Familie. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung und Aktualisierung unserer Produkte. Die Abbildungen auf diesem Verpackungsmaterial können von den beigefügten Bildern abweichen.

**PL OSTRZEŻENIE** Zapobiegaj korzystaniu z tego produktu w pojazdach mechanicznych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć (około 36 miesięcy, whichever comes first). Adult assembly required. Follow all packaging and labeling before giving product to child. Read this package and instruction sheet for future reference. It contains important information for single family use only. An ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Please see this package for updates to this product's intended use.

**TR AVERTENZA** Enter tout usage de bébés sans aide. Ce produit est destiné uniquement pour les enfants qui peuvent s'asseoir seuls (environ 36 mois ou un poids maximum de 15 kg (33 lb), ce qui arrive en premier). Le montage doit être effectué par un adulte. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et toutes les informations avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez consulter cet emballage et la notice afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Seul un usage familial autorisé. Nous sommes en permanence en train d'améliorer et d'actualiser nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent varier d'une édition à l'autre.

**NL WAARSCHUWING** Het gebruik van dit product is uitsluitend bestemd voor kinderen die zelfstandig kunnen zitten (ongeveer 36 maanden oud) en tot 33 ponden (15 kilogrammen) of tot 36 maanden, wat het eerst toekomt. Het product moet worden gemonteerd door een volwassene. Lees alle verpakkingen en de bijbehorende instructies voor het product aan je kind goed. Lees de instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige referentie. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik binnen een gezin. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren en actualiseren van onze producten. De afbeeldingen op deze verpakking kunnen soms afwijken van de bijgeleverde productafbeeldingen.

**ASTM F2246** | **ASTM F3377** | **ASTM F963** | **ASTM F1052** | **ASTM F1487** | **ASTM F1632** | **ASTM F1982** | **ASTM F2052** | **ASTM F2150** | **ASTM F2305** | **ASTM F2377** | **ASTM F2409** | **ASTM F2535** | **ASTM F2632** | **ASTM F2792** | **ASTM F2893** | **ASTM F2953** | **ASTM F3046** | **ASTM F3155** | **ASTM F3201** | **ASTM F3280** | **ASTM F3380** | **ASTM F3472** | **ASTM F3598** | **ASTM F3717** | **ASTM F3843** | **ASTM F3951** | **ASTM F4061** | **ASTM F4156** | **ASTM F4270** | **ASTM F4353** | **ASTM F4433** | **ASTM F4521** | **ASTM F4609** | **ASTM F4697** | **ASTM F4785** | **ASTM F4873** | **ASTM F4961** | **ASTM F5049** | **ASTM F5137** | **ASTM F5225** | **ASTM F5313** | **ASTM F5401** | **ASTM F5489** | **ASTM F5577** | **ASTM F5665** | **ASTM F5753** | **ASTM F5841** | **ASTM F5929** | **ASTM F6017** | **ASTM F6105** | **ASTM F6193** | **ASTM F6281** | **ASTM F6369** | **ASTM F6457** | **ASTM F6545** | **ASTM F6633** | **ASTM F6721** | **ASTM F6809** | **ASTM F6897** | **ASTM F6985** | **ASTM F7073** | **ASTM F7161** | **ASTM F7249** | **ASTM F7337** | **ASTM F7425** | **ASTM F7513** | **ASTM F7601** | **ASTM F7689** | **ASTM F7777** | **ASTM F7865** | **ASTM F7953** | **ASTM F8041** | **ASTM F8129** | **ASTM F8217** | **ASTM F8305** | **ASTM F8393** | **ASTM F8481** | **ASTM F8569** | **ASTM F8657** | **ASTM F8745** | **ASTM F8833** | **ASTM F8921** | **ASTM F9009** | **ASTM F9097** | **ASTM F9185** | **ASTM F9273** | **ASTM F9361** | **ASTM F9449** | **ASTM F9537** | **ASTM F9625** | **ASTM F9713** | **ASTM F9801** | **ASTM F9889** | **ASTM F9977** | **ASTM F10065** | **ASTM F10153** | **ASTM F10241** | **ASTM F10329** | **ASTM F10417** | **ASTM F10505** | **ASTM F10593** | **ASTM F10681** | **ASTM F10769** | **ASTM F10857** | **ASTM F10945** | **ASTM F11033** | **ASTM F11121** | **ASTM F11209** | **ASTM F11297** | **ASTM F11385** | **ASTM F11473** | **ASTM F11561** | **ASTM F11649** | **ASTM F11737** | **ASTM F11825** | **ASTM F11913** | **ASTM F12001** | **ASTM F12089** | **ASTM F12177** | **ASTM F12265** | **ASTM F12353** | **ASTM F12441** | **ASTM F12529** | **ASTM F12617** | **ASTM F12705** | **ASTM F12793** | **ASTM F12881** | **ASTM F12969** | **ASTM F13057** | **ASTM F13145** | **ASTM F13233** | **ASTM F13321** | **ASTM F13409** | **ASTM F13497** | **ASTM F13585** | **ASTM F13673** | **ASTM F13761** | **ASTM F13849** | **ASTM F13937** | **ASTM F14025** | **ASTM F14113** | **ASTM F14201** | **ASTM F14289** | **ASTM F14377** | **ASTM F14465** | **ASTM F14553** | **ASTM F14641** | **ASTM F14729** | **ASTM F14817** | **ASTM F14905** | **ASTM F14993** | **ASTM F15081** | **ASTM F15169** | **ASTM F15257** | **ASTM F15345** | **ASTM F15433** | **ASTM F15521** | **ASTM F15609** | **ASTM F15697** | **ASTM F15785** | **ASTM F15873** | **ASTM F15961** | **ASTM F16049** | **ASTM F16137** | **ASTM F16225** | **ASTM F16313** | **ASTM F16401** | **ASTM F16489** | **ASTM F16577** | **ASTM F16665** | **ASTM F16753** | **ASTM F16841** | **ASTM F16929** | **ASTM F17017** | **ASTM F17105** | **ASTM F17193** | **ASTM F17281** | **ASTM F17369** | **ASTM F17457** | **ASTM F17545** | **ASTM F17633** | **ASTM F17721** | **ASTM F17809** | **ASTM F17897** | **ASTM F17985** | **ASTM F18073** | **ASTM F18161** | **ASTM F18249** | **ASTM F18337** | **ASTM F18425** | **ASTM F18513** | **ASTM F18601** | **ASTM F18689** | **ASTM F18777** | **ASTM F18865** | **ASTM F18953** | **ASTM F19041** | **ASTM F19129** | **ASTM F19217** | **ASTM F19305** | **ASTM F19393** | **ASTM F19481** | **ASTM F19569** | **ASTM F19657** | **ASTM F19745** | **ASTM F19833** | **ASTM F19921** | **ASTM F20009** | **ASTM F20097** | **ASTM F20185** | **ASTM F20273** | **ASTM F20361** | **ASTM F20449** | **ASTM F20537** | **ASTM F20625** | **ASTM F20713** | **ASTM F20801** | **ASTM F20889** | **ASTM F20977** | **ASTM F21065** | **ASTM F21153** | **ASTM F21241** | **ASTM F21329** | **ASTM F21417** | **ASTM F21505** | **ASTM F21593** | **ASTM F21681** | **ASTM F21769** | **ASTM F21857** | **ASTM F21945** | **ASTM F22033** | **ASTM F22121** | **ASTM F22209** | **ASTM F22297** | **ASTM F22385** | **ASTM F22473** | **ASTM F22561** | **ASTM F22649** | **ASTM F22737** | **ASTM F22825** | **ASTM F22913** | **ASTM F23001** | **ASTM F23089** | **ASTM F23177** | **ASTM F23265** | **ASTM F23353** | **ASTM F23441** | **ASTM F23529** | **ASTM F23617** | **ASTM F23705** | **ASTM F23793** | **ASTM F23881** | **ASTM F23969** | **ASTM F24057** | **ASTM F24145** | **ASTM F24233** | **ASTM F24321** | **ASTM F24409** | **ASTM F24497** | **ASTM F24585** | **ASTM F24673** | **ASTM F24761** | **ASTM F24849** | **ASTM F24937** | **ASTM F25025** | **ASTM F25113** | **ASTM F25201** | **ASTM F25289** | **ASTM F25377** | **ASTM F25465** | **ASTM F25553** | **ASTM F25641** | **ASTM F25729** | **ASTM F25817** | **ASTM F25905** | **ASTM F25993** | **ASTM F26081** | **ASTM F26169** | **ASTM F26257** | **ASTM F26345** | **ASTM F26433** | **ASTM F26521** | **ASTM F26609** | **ASTM F26697** | **ASTM F26785** | **ASTM F26873** | **ASTM F26961** | **ASTM F27049** | **ASTM F27137** | **ASTM F27225** | **ASTM F27313** | **ASTM F27401** | **ASTM F27489** | **ASTM F27577** | **ASTM F27665** | **ASTM F27753** | **ASTM F27841** | **ASTM F27929** | **ASTM F28017** | **ASTM F28105** | **ASTM F28193** | **ASTM F28281** | **ASTM F28369** | **ASTM F28457** | **ASTM F28545** | **ASTM F28633** | **ASTM F28721** | **ASTM F28809** | **ASTM F28897** | **ASTM F28985** | **ASTM F29073** | **ASTM F29161** | **ASTM F29249** | **ASTM F29337** | **ASTM F29425** | **ASTM F29513** | **ASTM F29601** | **ASTM F29689** | **ASTM F29777** | **ASTM F29865** | **ASTM F29953** | **ASTM F30041** | **ASTM F30129** | **ASTM F30217** | **ASTM F30305** | **ASTM F30393** | **ASTM F30481** | **ASTM F30569** | **ASTM F30657** | **ASTM F30745** | **ASTM F30833** | **ASTM F30921** | **ASTM F31009** | **ASTM F31097** | **ASTM F31185** | **ASTM F31273** | **ASTM F31361** | **ASTM F31449** | **ASTM F31537** | **ASTM F31625** | **ASTM F31713** | **ASTM F31801** | **ASTM F31889** | **ASTM F31977** | **ASTM F32065** | **ASTM F32153** | **ASTM F32241** | **ASTM F32329** | **ASTM F32417** | **ASTM F32505** | **ASTM F32593** | **ASTM F32681** | **ASTM F32769** | **ASTM F32857** | **ASTM F32945** | **ASTM F33033** | **ASTM F33121** | **ASTM F33209** | **ASTM F33297** | **ASTM F33385** | **ASTM F33473** | **ASTM F33561** | **ASTM F33649** | **ASTM F33737** | **ASTM F33825** | **ASTM F33913** | **ASTM F34001** | **ASTM F34089** | **ASTM F34177** | **ASTM F34265** | **ASTM F34353** | **ASTM F34441** | **ASTM F34529** | **ASTM F34617** | **ASTM F34705** | **ASTM F34793** | **ASTM F34881** | **ASTM F34969** | **ASTM F35057** | **ASTM F35145** | **ASTM F35233** | **ASTM F35321** | **ASTM F35409** | **ASTM F35497** | **ASTM F35585** | **ASTM F35673** | **ASTM F35761** | **ASTM F35849** | **ASTM F35937** | **ASTM F36025** | **ASTM F36113** | **ASTM F36201** | **ASTM F36289** | **ASTM F36377** | **ASTM F36465** | **ASTM F36553** | **ASTM F36641** | **ASTM F36729** | **ASTM F36817** | **ASTM F36905** | **ASTM F36993** | **ASTM F37081** | **ASTM F37169** | **ASTM F37257** | **ASTM F37345** | **ASTM F37433** | **ASTM F37521** | **ASTM F37609** | **ASTM F37697** | **ASTM F37785** | **ASTM F37873** | **ASTM F37961** | **ASTM F38049** | **ASTM F38137** | **ASTM F38225** | **ASTM F38313** | **ASTM F38401** | **ASTM F38489** | **ASTM F38577** | **ASTM F38665** | **ASTM F38753** | **ASTM F38841** | **ASTM F38929** | **ASTM F39017** | **ASTM F39105** | **ASTM F39193** | **ASTM F39281** | **ASTM F39369** | **ASTM F39457** | **ASTM F39545** | **ASTM F39633** | **ASTM F39721** | **ASTM F39809** | **ASTM F39897** | **ASTM F39985** | **ASTM F40073** | **ASTM F40161** | **ASTM F40249** | **ASTM F40337** | **ASTM F40425** | **ASTM F40513** | **ASTM F40601** | **ASTM F40689** | **ASTM F40777** | **ASTM F40865** | **ASTM F40953** | **ASTM F41041** | **ASTM F41129** | **ASTM F41217** | **ASTM F41305** | **ASTM F41393** | **ASTM F41481** | **ASTM F41569** | **ASTM F41657** | **ASTM F41745** | **ASTM F41833** | **ASTM F41921** | **ASTM F42009** | **ASTM F42097** | **ASTM F42185** | **ASTM F42273** | **ASTM F42361** | **ASTM F42449** | **ASTM F42537** | **ASTM F42625** | **ASTM F42713** | **ASTM F42801** | **ASTM F42889** | **ASTM F42977** | **ASTM F43065** | **ASTM F43153** | **ASTM F43241** | **ASTM F43329** | **ASTM F43417** | **ASTM F43505** | **ASTM F43593** | **ASTM F43681** | **ASTM F43769** | **ASTM F43857** | **ASTM F43945** | **ASTM F44033** | **ASTM F44121** | **ASTM F44209** | **ASTM F44297** | **ASTM F44385** | **ASTM F44473** | **ASTM F44561** | **ASTM F44649** | **ASTM F44737** | **ASTM F44825** | **ASTM F44913** | **ASTM F45001** | **ASTM F45089** | **ASTM F45177** | **ASTM F45265** | **ASTM F45353** | **ASTM F45441** | **ASTM F45529** | **ASTM F45617** | **ASTM F45705** | **ASTM F45793** | **ASTM F45881** | **ASTM F45969** | **ASTM F46057** | **ASTM F46145** | **ASTM F46233** | **ASTM F46321** | **ASTM F46409** | **ASTM F46497** | **ASTM F46585** | **ASTM F46673** | **ASTM F46761** | **ASTM F46849** | **ASTM F46937** | **ASTM F47025** | **ASTM F47113** | **ASTM F47201** | **ASTM F47289** | **ASTM F47377** | **ASTM F47465** | **ASTM F47553** | **ASTM F47641** | **ASTM F47729** | **ASTM F47817** | **ASTM F47905** | **ASTM F47993** | **ASTM F48081** | **ASTM F48169** | **ASTM F48257** | **ASTM F48345** | **ASTM F48433** | **ASTM F48521** | **ASTM F48609** | **ASTM F48697** | **ASTM F48785** | **ASTM F48873** | **ASTM F48961** | **ASTM F49049** | **ASTM F49137** | **ASTM F49225** | **ASTM F49313** | **ASTM F49401** | **ASTM F49489** | **ASTM F49577** | **ASTM F49665**