

ingenuity™

UK P SP
13099

InLighten™
Soothing Swing - Dakota™
OM-9M



Seat rotates 180° and swings in 3 directions - El asiento gira 180 grados y se columpia en 3 direcciones - Siège pivotant sur 180 degrés, balancements dans 3 directions différentes



GentleTouch™ control pad plays 20 melodies including nature sounds and white noise - El panel de control GentleTouch™ reproduce 20 melodías que incluyen sonidos de la naturaleza y ruido blanco - Pavé tactile GentleTouch™ reproduisant 20 mélodies, sons nature, et bruits blancs


ingenuitybaby.com



ingenuity™

13099

InLighten™
Soothing Swing - Dakota™
OM-9M



Seat rotates 180°
El asiento gira 180°
Siège pivotant à 180°




Seat rotates 180° and swings in 3 directions - El asiento gira 180 grados y se columpia en 3 direcciones - Siège pivotant sur 180 degrés, balancements dans 3 directions différentes




GentleTouch™ control pad plays 20 melodies including nature sounds and white noise - El panel de control GentleTouch™ reproduce 20 melodías que incluyen sonidos de la naturaleza y ruido blanco - Pavé tactile GentleTouch™ reproduisant 20 mélodies, sons nature, et bruits blancs

Includes remote control
Incluye control remoto
Avec télécommande



Electronic mobile projects a light show and has 2 plush toys
El móvil electrónico proyecta un espectáculo de luces e incluye 2 juguetes de peluche
Mobile électronique avec spectacle lumineux et 2 jouets en peluche



Mesh fabric promotes airflow and helps keep baby comfy
El tejido de malla permite la circulación del aire y ayuda a mantener al bebé cómodo
Parois filetées permettant une bonne circulation de l'air, grand confort assuré

Max. weight 20 lbs / Poids max. 9 kg
Use from birth until child can sit unassisted
Utilisation de la naissance jusqu'à ce que l'enfant puisse s'asseoir seul

CAUTION: Contains small parts, adult assembly required.
Tous les produits contiennent de petites pièces. L'assemblage doit être effectué par un adulte.

ATTENTION: Contient des pièces de petite taille. L'assemblage doit être effectué par un adulte.

REQUIRES 1x AAA BATTERY & DETAILED WALL ADAPTOR (NOT INCLUDED)
REQUIERE 1 BATERÍA C/AAA Y ADAPTOR DE PARED (NO INCLUIDO)
REQUIERT 1 PILE CORRIENT EN ADAPTEUR MURAL (NON INCLUSE)

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** and **Internal Bleeding** within **2 hours**.
- **SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile à bouton.
- **LA MORT** ou une blessure grave peut survenir si la pile est avalée.
- Une pile avalée ou insérée dans une partie de votre corps peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en moins de **2 heures**.
- **GARDER les piles à l'écart et solliciter IMMÉDIATEMENT un médecin** si une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

UK P SP
13099

ingenuity™

InLighten™
Soothing Swing - Dakota™
OM-9M




Seat rotates 180° and swings in 3 directions - El asiento gira 180 grados y se columpia en 3 direcciones - Siège pivotant sur 180 degrés, balancements dans 3 directions différentes




GentleTouch™ control pad plays 20 melodies including nature sounds and white noise - El panel de control GentleTouch™ reproduce 20 melodías que incluyen sonidos de la naturaleza y ruido blanco - Pavé tactile GentleTouch™ reproduisant 20 mélodies, sons nature, et bruits blancs

ingenuitybaby.com



kids2!

File Name: 13099_MES_CTN1131234
Brand: ingenuity
Category: XXXXXXX
Product Name: InLighten Soothing Swing
Product Designer: MMS/ST
Product Material: XXXXXXX
Engineer: XXXXXXX
Language: XXXXXXX
Dimension: 1x1x1x1



Please see how color bars on this proof sheet to the left file. One to be used with Xcolor IT 7 (this Spectrophotometer). The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars at the top across the width (proper edge) of the photo sheets on same run and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 请参照以上色条多色条进行颜色控制。左边的文件用于Xcolor IT 7分光光度计。另一种适用于其它大部分分光光度计。在印刷或复制生产时，必须要在色条区域中一种颜色重复多次以确保颜色准确和稳定。印刷时，必须要在色条区域中一种颜色重复多次以确保颜色准确和稳定。印刷时，必须要在色条区域中一种颜色重复多次以确保颜色准确和稳定。