


MANUFACTURED FOR: FABRIQUE POUR: **Kids2™** © 2025 Kids2, LLC www.kids2.com/hp  
 IMPORTED BY: IMPORTÉ PAR: Kids2 Canada Co., PO Box 50409, 8784 Lawrence Plaza, Toronto, ON, M5A 3B7, Kids2 Australia Pty Limited, Castle Hill, NSW, Australia, PO Box 1024, 1024 Pacific Highway North, Sydney, NSW, Australia, Kids2 Mexico S.A. de CV, Avenida Vasco de Quiroga No. 441, 01582 816 000, Ciudad de México, México, C.P. 071219, R.F.C. CIMA09020717, +52 55 2921-9488  
 From the 17 Manufacturing Standards ("Criteria") used by the Retail Training Service (US, Canada, Mexico, Latin America, Europe, Asia, Africa, Oceania, Middle East, and South America) in January-December 2024.  
 Du fabricant et des normes de fabrication ("Critères") utilisés par le service de formation des détaillants (États-Unis, Canada, Mexique, Amérique latine, Europe, Asie, Afrique, Océanie, Moyen-Orient et Amérique du Sud) en janvier-décembre 2024.  
 17062-078-3L - SWADDLE - FL 102025



LEARN MORE ABOUT STAGE 2 IN OUR STAGES OF HEALTHY SLEEP  
 MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 2ª ETAPA EN NUESTRAS ETAPAS DEL SUEÑO SALUDABLE  
 « ÉTAPES POUR UN SOMMEIL SAIN » POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTAPE 2 CONSULTEZ



Room Temperatures / Températures des Habitaciones	1.0-1.5 TOG	2.0-3.0 TOG
72° - 75°F (22° to 24°C)	0-3M	0-3M
68° - 72°F (20° to 22°C)	0-3M	0-3M
64° - 68°F (18° to 20°C)	0-3M	0-3M
61° - 64°F (16° to 18°C)	0-3M	0-18M



swaddleme™ by ingenuity  
 Safety in Every Stage™

Healthy sleep starts here.™

swaddleme™ by ingenuity  
 UPC here 80%



swaddleme™ by ingenuity  
**Arms Free Convertible Swaddle**  
 Manta Envoltente Convertible Brazos Libres  
 Gigoteuse Évolutive Bras Libres  
 1-pack/paquete/paquet



3 WAYS TO USE / 3 MODES D'UTILISATION / 3 FORMAS DE USO

Arms in / Brazos por dentro / Les deux bras à l'intérieur



One arm out / Un brazo fuera / Un bras à l'extérieur



Arms free / Manta envoltente / Gigoteuse évolutive



cotton / elastane / algodón / elastano / coton / élasthane

UPC here 80%

swaddleme™ by ingenuity



swaddleme™ by ingenuity  
**Arms Free Convertible Swaddle**  
 Manta Envoltente Convertible Brazos Libres  
 Gigoteuse Évolutive Bras Libres  
 1-pack/paquete/paquet



Adjustable fit / Ajuste regulable / Ajustement réglable



Wide zipper opening for easy diaper changes / Amplia abertura con cremallera bidireccional para cambiar los pañales fácilmente / Large ouverture à fermeture éclair à double sens pour faciliter le changement des couches



Hip-healthy design / Diseño de corte holgado en la cadera / Conception saine pour les hanches



#1 SWADDLE MANUFACTURER™



**Arms Free Convertible Swaddle**  
 Manta Envoltente Convertible Brazos Libres  
 Gigoteuse Évolutive Bras Libres  
 1-pack/paquete/paquet



3-6M  
 14-18 lbs (6,4-8,2 kg)  
 Up to/Jusqu'à/Hasta:  
 25.6-31.5 in (65-80 cm)

TOG 1.0






**EN WARNING:** Do not use if the child can climb out of the cot. **WARNING:** Do not use in combination with other bedding items (e.g. cot duvet). Baby should be lightly clothed and sleep at a room temperature of 16.7-22 deg C (62-72 deg F). Baby should not feel hot to the touch. Place infants on their back to sleep unless otherwise advised by a physician. Do not allow fabric to cover nose or mouth. **CONTENTS:** Front & wing. 100% cotton. Back: 93% cotton, 7% elastane. Exclusive of Decoration. **CARE INSTRUCTIONS:** Wash before first use. Close the two tabs before washing. Machine wash cold, gentle cycle with like colors. Use non-chlorine bleach only if needed. Tumble dry, low heat or line dry. Do not iron. Do not dry clean.

**ES ADVERTENCIA:** No utilizar cuando el bebé pueda salir de la cuna por sí mismo. **ADVERTENCIA:** No utilizar en combinación con otros artículos de cama (por ejemplo, edredón de cuna). El bebé debe estar ligeramente vestido y dormir a una temperatura ambiente de 16,7-22 °C (62-72 °F). El bebé no debe sentirse caliente al tacto. Acusar al bebé boca arriba para dormir, a menos que el pediatra indique lo contrario. No permitas que la tela cubra la nariz o la boca. **COMPONENTES:** Parte frontal y extremos: 100% algodón sin detalles decorativos. Esfera: 93% algodón, 7% elastano. **INSTRUCCIONES DE CUIDADO:** Lavar antes del primer uso. Cerrar las dos pestañas antes de lavar. Lavar a máquina en frío, ciclo delicado con colores similares. Utilizar lejía sin cloro sólo si es necesario. Secar en secadora a baja temperatura o al aire libre. No planchar. No limpiar en seco.

**FR AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser quand l'enfant a appris à sortir du lit. **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres articles de literie (par exemple, couette de lit d'enfant). Bébé ne doit pas être trop couvert et dormir à une température comprise entre 16,7-22 deg C (62-72 deg F). Au toucher, bébé ne doit pas avoir senti avoir trop chaud. Fais dormir les bébés sur le dos, sauf avis contraire d'un médecin. Ne laissez pas de tissu couvrir le nez ou la bouche. **MATÉRIEL:** Devant & abats: 100% coton, sauf motifs. Dos: 93% coton, 7% élasthane. **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:** Laver avant la première utilisation et fermer les deux languettes avant le lavage. Laver à la machine à froid, cycle délicat, avec des couleurs similaires. Utiliser de l'eau de javel sans chlore uniquement si nécessaire. Sécher par culbutage, à basse température ou en ligne. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.



**kids2™**  
 File Name: 17062-078\_3L\_FL102025.ai  
 Brand: SwaddleMe™  
 Category: Swaddle  
 Product Name: Arms Free Convertible Swaddle  
 Luna  
 Package Designer: alia s  
 Product Manager: Enter Name  
 Engineer: Enter Name  
 Languages: Languages on Package 3L  
 Dimensions: 5.9716W x 8.7784 x 1.78D (INCH)



There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers. Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (grripper edge) of the press sheets on production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost. 数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite (爱色丽) I1 Pro 分光光度计, 另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时, 印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度(叼口边)。没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。