



### SPECIFICATIONS

Use with trim kits for:


**GERBER**



G00GS504T



G00GS505T



G00GS507T


### Features/Benefits

- Includes Forged Valve Body, Plaster Guard and Innovative Pressure Test Cap
- Includes 8" x 7" x 1/2" Type M Copper Tube for Tub Outlet
- Connection Type:  
G00GS504T: 1/2" Crimp PEX Inlets, 1/2" Crimp PEX Outlets  
G00GS505T: 1/2" IPS/Sweat Inlets, 1/2" IPS/Sweat Outlets  
G00GS507T: 1/2" Cold Expansion PEX Inlets, 1/2" Cold Expansion PEX Outlets
- Installed Rough-In Can Be Pressure Tested to 150 psi (Air or Water), Mixed or Isolated Inlets, Using Included Pressure Test Plug
- Accommodates Standard, Back-to-Back, and Thin Wall Installations
- Integrated, Easy-Access Mounting System
- Treysta Cartridge Ships with Trim, Sold Separately

### SKU# Numbers

- G00GS504T Crimp PEX Inlets with Stub Out without Stops  
 G00GS505T IPS/Sweat Inlets with Stub Out without Stops  
 G00GS507T Cold Expansion PEX Inlets with Stub Out without Stops

### Standards & Certifications



### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_  
 Contact #: \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

À utiliser avec les ensembles de garniture pour :

**GERBER**


### Caractéristiques et avantages

- L'assemblage comprend un corps de soupape forgé, un protège-plâtre et un bouchon d'essai de pression innovateur
- Comprend un tube en cuivre de type M de 8 po x 7 po x 1/2 po pour raccord de baignoire
- Type de raccords:  
 G00GS504T: raccords PEX (sertissage) de 1/2 po, raccords de sortie PEX (sertissage) de 1/2 po  
 G00GS505T: raccords IPS/soudés de 1/2 po, raccords de sortie IPS/soudés de 1/2 po  
 G00GS507T: raccords PEX (expansion à froid) de 1/2 po, raccords de sortie PEX (expansion à froid) de 1/2 po
- La plomberie brute installée peut être testée, isolément ou entièrement, avec une pression de 150 lb/po<sup>2</sup> d'air ou d'eau au moyen du bouchon d'essai de pression inclus
- L'assemblage peut être installé de façon standard, dos-à-dos ou dans une cloison mince
- Le système de montage intégré est facilement accessible
- Une garniture est fournie avec la cartouche Treysta, vendue séparément


### N° d'article

- G00GS504T Raccords PEX (sertissage) avec tubulure de raccordement, sans valves d'arrêt  
 G00GS505T Raccords IPS/soudés avec tubulure de raccordement, sans valves d'arrêt  
 G00GS507T Raccords PEX (expansion à froid) avec tubulure de raccordement, sans valves d'arrêt


### Normes et certifications




G00GS504T



G00GS505T



G00GS507T



Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_  
 Emplacement : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_  
 Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

